


E10886



Prise à câbler


SDOAK190MSSFKPG



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	7,5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	148,5
Dimensions	[mm]	51 x 26 x 58
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique
soudure: ...1 mm²; Gaine de câble: Ø 10...14 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E10886



Prise à câbler

SDOAK190MSSFKPG

Raccordement

