




Répartiteur

ZD08F039MSS0005A10

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC054

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	2
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	8

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10921



Répartiteur


ZDO8F039MSS0005A10

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm




E10921



Répartiteur

ZDO8F039MSS0005A10

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune