




Câble de connexion

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                          |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Caractéristique spécifique           | Sans halogène   |
| Données électriques                  |                 |
| Tension d'alimentation [V]           | 10...55 DC      |
| Classe de protection                 | III             |
| Conditions d'utilisation             |                 |
| Température ambiante [°C]            | -25...90        |
| Indice de protection                 | IP 67           |
| Données mécaniques                   |                 |
| Matières                             | TPU             |
| Matière du corps                     | TPU             |
| Matière écrou moleté                 | laiton, nickelé |
| Remarques                            |                 |
| Unité d'emballage                    | 1 pièces        |
| Raccordement électrique - connecteur |                 |

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10927




## Câble de connexion

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, TPU, Sans halogène; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

