E10949

Câble avec prise femelle

ADOAK190MSS0010B19

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	51 x 26 x 58
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E10949

Câble avec prise femelle

ADOAK190MSS0010B19

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune