

# E10959



## Câble avec prise femelle

ADOAH050SCS0010I05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 30 AC / < 36 DC

Courant de sortie total [A]

4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Indice de protection

IP 68

### Données mécaniques

Dimensions [mm]

27 x 15 x 39

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, revêtement anti-adhésif

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E10959



## Câble avec prise femelle

ADOAH050SCS0010I05

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; irradié; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



#### Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc