

E10960



Câble avec prise femelle

ADOGH050SCS0002105

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW010

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm]	15 x 15 x 43
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, revêtement anti-adhésif

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10960



Câble avec prise femelle

ADOGH050SCS0002I05

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; irradié; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc