


E10981



Prise à câbler

SDOGA030PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...55 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 20 x 46

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 11

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



E10981

Prise à câbler

SDOGA030PLSFKPG



Raccordement

