

E10985




Embase mâle

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11295

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Filetage PG 13.5

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10985



Embase mâle


ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Raccordement électrique

Câble: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé



Raccordement

| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |