




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 24 AC/DC

Protection contre les surcharges

oui; (VDR)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]

15 x 15 x 46,5

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Accessoires

Fourniture

vis

étiquette

Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

