

E10064




Prise à câbler

SDOAH042PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11510

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 30 x 18 x 35

Matières PBT; PA

Matière du corps PBT / PA

Matière écrou moleté PA

Afficheurs / éléments de service

Indication état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10064



Prise à câbler

SDOAH042PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PBT / PA; Verrouillage: PA



Raccordement

