

E10097




Câble avec prise femelle

ADOAH040PLS0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10909

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

| | | |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...55 DC |
|------------------------|-----|------------|

Conditions d'utilisation

| | | |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -40...90 |
|----------------------|------|----------|

| | | |
|----------------------|--|-------|
| Indice de protection | | IP 67 |
|----------------------|--|-------|

Données mécaniques

| | | |
|------------|------|--------------|
| Dimensions | [mm] | 25 x 15 x 32 |
|------------|------|--------------|

| | | |
|----------|--|-----|
| Matières | | PUR |
|----------|--|-----|

| | | |
|------------------|--|-----|
| Matière du corps | | PUR |
|------------------|--|-----|

| | | |
|----------------------|--|-----|
| Matière écrou moleté | | PUR |
|----------------------|--|-----|

Remarques

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage | | 1 pièces |
|-------------------|--|----------|

E10097



Câble avec prise femelle

ADOAH040PLS0002E03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: PUR



Raccordement

