




Prise à câbler

SDOAH041PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11510
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	20 x 34 x 32
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		PA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10098



Prise à câbler


SDOAH041PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,5 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



Raccordement

