


E10105



Câble avec prise femelle

ADOGB030PLS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...90

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm] 26 x 26 x 60

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté PA

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA




E10105



Câble avec prise femelle

ADOGB030PLS0005E03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu