




Câble avec prise femelle

ADOAH040PLS0006E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	25 x 15 x 32
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		PUR

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: PUR



E10131



Câble avec prise femelle

ADOAH040PLS0006E03

Raccordement

