


E10150



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -30...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 26 x 15 x 38

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10150



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0002A03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu