E10158

Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC615

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC	
Sorties			
Technologie		PNP	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Indice de protection		IP 67	
Données mécaniques			
Poids	[g]	65,4	
Dimensions	[mm]	26 x 15 x 38	
Matières		TPU transparent	
Matière du corps		TPU, transparent	
Matière écrou moleté		laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
		fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

E10158

Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0002E03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu