

# E10255




## Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC009

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 68

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 36 x 15 x 26

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté zamac, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E10255



## Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0010A03

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu