E10295

Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0002F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10909

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, revêtement anti-adhésif
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10295

Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0002F03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Couple de serrage: 0,5 Nm

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu