

# E10297




## Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0002F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10912

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière écrou moleté laiton, revêtement anti-adhésif

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E10297



## Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0002F03

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun  
BK = noir  
BU = bleu