




Câble de connexion

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11387

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



E10347




Câble de connexion

VDOAF032MSS00,6A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement



Raccordement électrique - Buchse



Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé