# E10353

## Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11486

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




| | | |
|---|---|---|
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de protection | | III |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection | | IP 67 |
| **Données mécaniques** | | |
| Matières | | TPU |
| Matière du corps | | TPU |
| Matière écrou moleté | | laiton, nickelé |
| **Remarques** | | |
| Unité d'emballage | | 1 pièces |

# E10353

## Câble avec prise femelle

**ADOGF030MSS0002A03**

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




### Raccordement




| | |
|---|---|
| | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun |
| BK = | noir |
| BU = | bleu |