


E11436



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	44,5
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Accessoires


Fourniture	vis: 1
	étiquette: 1

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Contacts: 3, doré; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



E11436




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudé; Contacts: 4, laiton nickelé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé;

Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

