

E11451




Câble de connexion

VDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC013

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Courant de sortie total

[A]

3

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...85

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E11451



Câble de connexion

VDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

