

# E11500



## Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0025E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68

### Données mécaniques

Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E11500



## Câble avec prise femelle


ADOAF030VAS0025E03

### Raccordement électrique


Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu