

E11501



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT131

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm]	18 x 10 x 28
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

E11501



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0005E03

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu