



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0025E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...30 DC

Classe de protection

III

Sorties

Technologie

PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...85

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm]

18 x 10 x 28

Matières

PVC

Matière du corps

PVC

Matière écrou moleté

inox (1.4404 / 316L)

Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

1 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E11503



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0025E03

Raccordement électrique

Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu