

E11511




Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

article arrêté

Article de remplacement: EVC814

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	29,2
Dimensions [mm]	20 x 20 x 46
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E11511



Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

