


# E11551



## Connecteur à câbler

SSTGF040MSSFPG



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]	14,9
Dimensions [mm]	12 x 12 x 35,5
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E11551



## Connecteur à câbler

SSTGF040MSSFPG

### Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Isolation des fils: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Gaine de câble: Ø 3...5 mm

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

