


E11566



Répartiteur passif en T

T SPLITTER M12/2XUS



Application

Version pour capteurs de pression PNI

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie par module / emplacement [A]	3
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	38,2
Matières	PUR

Remarques

Remarques	orientation connecteurs A/B horizontaux (pour un capteur positionné verticalement)
Unité d'emballage	1 pièces

E11566



Répartiteur passif en T

T SPLITTER M12/2XUS

Raccordement électrique

Raccordement

