




Câble avec prise mâle

ASTGH040VAS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone              | oui                           |
| Données électriques        |                               |
| Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC           |
| Conditions d'utilisation   |                               |
| Température ambiante [°C]  | -25...100                     |
| Indice de protection       | IP 68; IP 69K                 |
| Données mécaniques         |                               |
| Dimensions [mm]            | 15 x 15 x 41,5                |
| Matières                   | PVC                           |
| Matière du corps           | PVC                           |
| Matière écrou moleté       | inox (1.4404 / 316L)          |
| Remarques                  |                               |
| Unité d'emballage          | 1 pièces                      |

# E11586



## Câble avec prise mâle

ASTGH040VAS0005E04

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| WH = | blanc                           |