


# E11655



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVSAC031PLS0005H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	21,5 x 18 x 32
Matières	PP; FKM
Matière du corps	PP / FPM
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E11655



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVSAC031PLS0005H03

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudé; Corps: PP / FPM; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune