


E11685



Câble au mètre

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles
Sans silicone	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	1612
Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles		oui
Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 50 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP