

E11693



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSN0002A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Application zones explosibles zone 1

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 15 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Remarques Pour l'emploi de prises dans des zones protégées contre les explosions (ATEX) il y a des exigences spéciales concernant le câblage.
Les exigences des règlements d'installations en vigueur doivent absolument être respectées par l'utilisateur sous sa propre responsabilité.

Unité d'emballage 1 pièces

E11693



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSN0002A04

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, bleu, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
GY =	gris
WH =	blanc