E11720

Répartiteur

ZDO6H050MSS0005H07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC017

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Indice de protection		IP 67

E11720

Répartiteur

ZDO6H050MSS0005H07

Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
GN = vert
GY = gris
PK = rose
RD = rouge
WH = blanc
YE = jaune