




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU

E11721



Répartiteur

ZDO6H050MSS0010H07

Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune