

E11722




Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...80
Indice de protection	IP 67

E11722



Répartiteur


ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 125
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Type connecteur		M12


Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



E11722



Répartiteur

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

