


# E11724



## Répartiteur

ZDO8H050MSS0010H07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

### Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-15...80

Indice de protection

IP 67

### Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

# E11724



## Répartiteur

ZDO8H050MSS0010H07

Nombre d'emplacements répartiteur	8
Type connecteur	M12

### Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement

<u>BN</u>	<u>1 (1...8)</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...8)</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...8)</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>
<u>BK</u>	<u>4 (7)</u>
<u>VT</u>	<u>4 (8)</u>

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune