




## Répartiteur

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC002

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...80
Indice de protection		IP 67

# E11735



## Répartiteur

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 118
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert


Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

### Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



# E11735



## Répartiteur

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

