


Prise à câbler

SDOGH040VASFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVF565

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	26
Dimensions [mm]	20 x 20 x 54
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	inox

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E11861



Prise à câbler

SDOGH040VASFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: inox; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

