


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC020

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

**Application**

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

12

Sorties

Technologie

PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-15...80



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0005H15

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	12 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm





Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune