


# E11025



## Câble avec prise femelle

ADOGA040VAS0010E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                |      |                               |
|----------------------------|------|-------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone              |      | oui                           |
| Données électriques        |      |                               |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 250 AC                      |
| Conditions d'utilisation   |      |                               |
| Température ambiante       | [°C] | -25...70                      |
| Indice de protection       |      | IP 67                         |
| Données mécaniques         |      |                               |
| Dimensions                 | [mm] | 15 x 15 x 42                  |
| Matières                   |      | PVC                           |
| Matière du corps           |      | PVC                           |
| Matière écrou moleté       |      | inox (1.4404 / 316L)          |
| Remarques                  |      |                               |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                      |

# E11025



## Câble avec prise femelle


ADOGA040VAS0010E04

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | noir  |
| BN = | brun  |
| BU = | bleu  |
| WH = | blanc |