


E11027



Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Application	
Tenue en pression [bar]	8
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Données mécaniques	
Poids [g]	83,7
Dimensions [mm]	G 1 1/2 / L = 60
Désignation du filetage	G 1 1/2
Matières	Adaptateur: POM
Raccordement capteurs	Adaptateur de serrage Ø 34 mm
Raccord process	tarudage G 1 1/2 filetage extérieur
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces