


E11033



Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 Joint torique 44 x 2 mm



Application

Température du fluide	[°C]	-25...100
Température du fluide de courte durée	[°C]	-25...110
Tenue en pression	8 bar	0,8 MPa

Données mécaniques

Poids	[g]	90,5
Dimensions	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Désignation du filetage		G 1 1/2
Matières		Adaptateur: POM; joint: EPDM
Raccordement capteurs		taroudage M30 x 1,5 taroudage
Raccord process		taroudage G 1 1/2 filetage extérieur

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------