

E11044




Câble avec prise femelle

ADOGF030ZDS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11495

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm] 10 x 10 x 33

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté zamac

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E11044



Câble avec prise femelle


ADOGF030ZDS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu