




Câble de connexion

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène
----------------------------	---------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 1,5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur






Câble de connexion

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

Raccordement électrique

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc

Raccordement électrique - Connecteur femelle



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé