


# E11069



## Câble en Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]

[V]

10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Nombre d'emplacements répartiteur

2

### Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

1 x LED, rouge

fonctionnement

1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E11069



## Câble en Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

