


E11076



Câble avec prise femelle

AD0GB050MSS0002E05



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-30...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...80
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	137,7
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49,9
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E11076



Câble avec prise femelle

AD0GB050MSS0002E05

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, noir; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: TPU; Verrouillage: zamac



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
GN/YE = vert / jaune
WH = blanc