


Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67; (si vissé)

Données mécaniques

Dimensions [mm]	10 x 10 x 31
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	inox (1.4305/303)

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4305/303)



E11096



Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu