



Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0002E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[M]	< 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé		



E11104



Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0002E04

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc