


## Câble de connexion

VDOAH040MSS00,6A03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC016

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Données électriques

Tension d'alimentation [V] &lt; 250 AC / &lt; 300 DC

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

## Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

## Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

## Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E11110




## Câble de connexion

VDOAH040MSS00,6A03STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

